



## DRUM BUDDY

Genanvendelig kabelvogn til K6 og mindre tromler

# Genanvendelig kabelvogn til K6 S6 og mindre tromler

*En Prysmian service, der gør hverdagen lettere for elektrikere på farten.*

DrumBuddy er en ergonomisk og industrielt kabelvogn, der gør det nemt for en person at håndtere en kabeltromle på op til 200 kg, uden at belaste ryggen. Vognen kan bruges med alle K6, S6 og mindre tromler, og udskiftning til ny tromle kan hurtigt og nemt klares af en person.

Drum Buddy er designet med en sækkevognskonstruktion med kraftige og fleksible hjul, god frihøjde samt punkterfri dæk. Det gør den nem at køre rundt med på byggepladsen, henover alle slags underlag og små forhindringer. Med sin kraftige gule farve, er den meget synlig og nem at lokalisere på byggepladsen blandt forskellige byggematerialer. Kabelvognen leveres på en palle med påmonterede hjul og tilhørende adaptorsæt.

## I nyt og forbedret design

DrumBuddy er blevet re-designet og tilbydes fra november 2022 i en ny udgave. Vi har forbedret på vognen som følgende:

- håndtagene er blevet lidt længere, for at opnå en bedre tippfunktion
- monteret med holdere til adaptorsæt, så dette altid følger med vognen
- nye låsemekanismer med skruer og umbraco nøgle



# Bruger- vejledning

Sådan benytter du DrumBuddy.

Forhandles via Lemvigh-Müller  
Køb i [webshoppen](#) her: 5797990318



1. Kør vognen helt frem til tromlen og tip den ind over tromlen, så akselrørene flugter med hullet i tromlen.



2. Skub derefter akselrørene ind i tromlen på hver side og lås vognen fast til tromlen ved at dreje skruen frem i låseposition.



3. Når akselrørene er låst fast, tippes vognen tilbage og du er nu klar til at transportere kabeltromlen.



4. Ved brug af mindre tromler skal du udskifte akselrørene med dem, som er placeret i holderne bag logopladen.



Dette gøres ved at skrue skruen ud af det monterede akselrør i vognen og trække det ud. Indsæt det alternative akselrør og sæt skruen fast igen.



6. Når der er en tromle monteret på vognen vil den tippe frem og hvile på forreste del af vognen, som gør at hjulene løftes. Dette gør at vognen bliver stående når man begynder at trække i kablet, som er monteret på vognen.



7. Når tromlen er tom og skal afmonteres, tipper du vognen fremover. Lås op ved at dreje skruen tilbage i låseposition og træk akselrørene ude af tromlen. Herefter tippes vognen tilbage ved hjælp af håndtagene.

## Konstruktion

Stel	30 mm diameter stålrør
Overflade	Pulverbehandlet til udendørsbrug
Farve	RAL 1004
Hjul	Fastsiddende på hjulaksel vha. låsering med dækkapsel yderst
Dæk	Massiv polyuretan, 380 mm i diameter, punkteringsfri, grå
Adaptorsæt	Metalrør til fastgørelse på vognen ved mindre tromler
Størrelse	Stående højde 96 cm, bredde 70 cm
Vægt	Vogn med hjul vejer 24 kg.
Maks. belastning	200 kg inklusiv tromle



Salg  
+45 60 39 26 29

Kundesupport  
+45 60 39 27 16

E-mail  
dk-ti@prysmian.  
com



**Prysmian Danmark**  
Roskildevej 22  
2620 Albertslund  
[www.prysmian.dk](http://www.prysmian.dk)