




TECSUN[®] URBAN - H1Z2Z2-K 1,5 kV Eca

I henhold til EN 50618 med TÜV og HAR godkendelse

TECSUN[®] solcellekabler er en solskins historie

Vores nyeste skud på stammen til TECSUN familien er det perfekt valg, når du skal installere solpaneler på mindre boligtage eller større flade erhvervsbygninger. URBAN udgaven fås i 100 meter ringe og er både UV-bestandigt, halogenfrit, TÜV og HAR godkendt.

Derudover er kablet vandtæt i henhold til AD8. Så når du skal ud til den næste installation, skal du sørge for at tage TECSUN URBAN med. Det er et kabel, du kan stole på - til alle værforhold.



EN 50618

Overholder europæisk standard for krav til fotovoltaiske kabler.



TÜV + HAR

Godkendt i henhold til høje kvalitetskrav til det europæiske marked.



Klasse Eca

Halogenfri med lav røgdudvikling til indendørs fast installation.



AD8 vandtæt

Designet til permanent installation i ferskvand iht. EN 50525-2-21-E



Kulde bestandig

Kan tåle ekstrem kulde ned til -40°C i henhold til standard EN 50525-2-21.



EU produceret

Med top kvalitetsmaterialer og forventet levetid på 25 år.

Leder tværsnit mm ²	Udv. Ø maks. mm	Vægt Kg/Km	Strømbelastning kA		Leder-modstand 20°C Ω/km	Levering meter	Prysmian SAP-nr.
			Luft	Jord			
1 x 4 sort	5.7	55,9	55	52	5,09	100	20432556
1 x 4 rød	5.7	55,9	55	52	5,09	100	20432567
1 x 6 sort	6.2	75,1	70	67	3,39	100	20432569
1 x 6 rød	6.2	75,1	70	67	3,39	100	20432570



Halogenfri
EN 60754-1-2



Selvslukkende
IEC 60332-1-2
med DoP nr.
1018612



UV-resistent
og farvefast



-40°C i drift
-25°C ved
installation



AD8
vandtæt



Direkte i
jord



Kemikalie
resistent



Ozon
resistent



Olie resistent
EN 60811-404



90°C drifts ledertemp.
plus op til 20.000/t
ved 120°C.



25-års
forventet
levetid



3xD fast
4xD fleks





Salg
+45 60 39 27 39
+45 60 39 27 23

Kundesupport
+45 60 39 27 16

E-mail
dk-ti@prysmian.com



Prysmian Danmark
Roskildevej 22
2620 Albertslund

www.prysmian.dk